

マスク着用時の曇り防止レンズ


防曇 BD_{COAT}防曇レンズ専用
メガネ拭き 付き
(初回無料)

- ☑ 曇り防止のメンテナンスは、「汚れたら拭く」の頻度でOK
(極端な使用状況を除く)
- ☑ ギラツキの少ない反射防止コート付き
- ☑ 優れた耐久性 (一般的なハードマルチコート品と同等)

BD_{COAT} は、対応レンズに今までにない特殊なコーティングを施し、「防曇レンズ専用メガネ拭き」で手入れすることにより、防曇効果を持続させる事ができます。

BD_{COAT}の最新技術

従来のマルチコートの上に極めて親水性の高い特殊コーティングを施しています。レンズ表面の水分を膜状化し、いわゆる曇りと呼ばれる現象を抑えることが出来ます。

BD_{COAT}は反射防止コート付き

注意事項 当商品は「曇りにくいレンズ」であって「曇らないレンズ」ではありません。

◇ 防曇コートレンズについて

※ 以下の場合にはレンズが曇ることがあります。

① レンズ面に汚れが付着した場合 ② 極端な温度や湿度変化があった場合 ③ 多湿の環境下で長時間使用した場合

※ マスクをした時など、蒸気が付着し視界がにじんで見える事があります。これは曇るのではなく、水分がレンズ表面に溜まる為、この様な現象が起こります。

※ レンズを濡れたまま放置すると、水やけやシミの原因となります。 ※ 氷点下ではレンズ表面の水滴が凍り、曇ったような状態になることがあります。

◇ 防曇レンズ専用メガネ拭きについて

※ 防曇コート専用メガネ拭きは絶対に水洗いや洗濯はしないで下さい。(メンテナンス時の水分付着程度は問題ありません。)

※ 出来るだけ汚れないように保管して下さい。(お使いになる時以外はお渡し時封入したケースなどに入れて保管して下さい。)

※ 引火する可能性があるため、火気には絶対近づけないで下さい。 ※ 幼児の手の届かないところに保管して下さい。

※ レンズ表面に独自の特殊加工を施しているため、市販されている他社の「曇り止めセリート(布タイプ)」をご利用頂いても問題ございません。

防曇レンズ専用メガネ拭き



※ 絶対に洗わないで下さい